

**Nass- und Trockensauger ATTIX, Herstellerbezeichnung: 751-11****Bestelldaten**

Bestellnummer	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Artikelklasse	07C

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuste und leistungsstarke **Nass- / Trockensauger** mit flexiblem Schlauchanschlussystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. **Abscheidegrad > 99,9%**.

- **Extrem leiser Industriesauger mit waschbarem, langlebigem PET-Vlies- Filter.**
- **Soft-Start, großzügige Werkzeugablage und zusätzliche Gerätesteckdose.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET), Schlauch- und Kabelhalterungen. Inklusiv gebogenem Edelstahl-Handrohr, Gummi-Schrägrohrdüse, **ohne Ablassschlauch**.

**Hinweis:**

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).

**Technische Beschreibung**

Saugschlauch-Länge	4 m
Breite	580 mm
Herstellerbezeichnung	ATTIX 751-11

Länge	605 mm
Anzahl Turbinen	1
Luftvolumenstrom	60 l/s
Kabellänge	7,5 m
Schlauch-Ø	36 mm
Behältervolumen	70 l
Gewicht	25 kg
Arbeitsgeräusch	57 dB(A)
Leistungsaufnahme	1500 W
Vakuum	230 mbar
Abscheidegrad	99,9 %
Höhe	970 mm
Besonderheit	Extrem leise
Filtersystem	PET-Vlies-Filter
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

## Zubehör

Gummi-Schrägrohrdüse Herstellerbezeichnung 7868	078546 7868
Bodendüse, 400 mm breit Herstellerbezeichnung 3666	078555 3666
Werkstatt-Set Herstellerbezeichnung ATTIX5	078543 ATTIX5
Filtertüten-Set5-teilig passend für Sauger-Typ 751	078549 751
Spänekorb Herstellerbezeichnung ATTIX7	078544 ATTIX7
Ersatzfilter passend für Sauger-Typ 751	078548 751
Spänesaugschlauch-Set Herstellerbezeichnung DN50	078545 DN50
Edelstahl-Verlängerungsrohr Herstellerbezeichnung 8074	078556 8074
Fugendüse Herstellerbezeichnung 7102	078547 7102