



Druckluft-Drehschrauber, Typ: S2308



Bestelldaten

Bestellnummer	079163 S2308
GTIN	7322590010027
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

- **Mit Rutschkupplung.**
- **Drehmoment einstellbar.**
- **Umsteuerbar für Rechts-/Linkslauf.**

Besonders geeignet für Serienverschraubungen mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3 (siehe Nr. 674205 ff).

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Drehmomentbereich	2,5 – 11 Nm
maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M6
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm

Arbeitsgeräusch	82 dB(A)
Gewicht	1,1 kg
maximaler Luftbedarf	504 l/min
Bauform	Pistole
Herstellerbezeichnung	S2308
maximale Drehzahl	950 min ⁻¹
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Bit-Aufnahme	F 6,3
Produktart	Schrauber