

**DYMO**
**Beschriftungsgerät, Typ: LM280**


## Bestelldaten

Bestellnummer	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Artikelklasse	08U

## Beschreibung

### Ausführung:

**Robuste, mobile** Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren **Li-Ionen Akku**, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten. Standard LabelManager™ 280 für Büro und Zuhause mit zusätzlicher Bearbeitungsmöglichkeit am PC / Mac über USB-Schnittstelle.

### Verwendung:

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

### Lieferumfang:

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung.

### Hinweis:

- **Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.**
- **Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.**

## Technische Beschreibung

Schriftfarbe	schwarz
Anzahl Schriftstile	6

Tastaturlayout	QWERTZ
Länge	206 mm
Bandabschneider Ausführung	manuell
Anzahl sichtbare Zeichen im Display	2×14
Anzahl Textzeilen	2
Typ	LM280
mögliche Schriftbandbreiten	6; 9; 12 mm
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole	220
passende Schriftbandkassette	D1
Anzahl Schriftgrößen	3
Netzadapter	inklusive
Breite	108 mm
maximale Schrifthöhe	8,1 mm
Anzahl Schriftbreiten	2
Besonderheit	USB
Gewicht inklusive Akku	395 g
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Höhe	41 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	Dymo 280
Produktart	Beschriftungsgerät

## Zubehör

Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ W	085550 W
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ T	085520 T
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ T	085550 T
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ R	085520 R

Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ W	085520 W
Schriftbandkassette 19 mm×3,5 m Nylon Typ W	085516 W
Schriftbandkassette 9 mm×7 m Polyester Typ Y	085540 Y
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ W	085560 W
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ Y	085550 Y
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ R	085560 R
Schriftbandkassette 9 mm×7 m Polyester Typ W	085540 W
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ R	085550 R
Schriftbandkassette 6 mm×7 m Polyester Typ W	085530 W
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ Y	085560 Y
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ Y	085520 Y