

Garant**Bohrstangen-Stabilisator 3×D mini, Typ: 10L****Bestelldaten**

Bestellnummer	319454 10L
GTIN	4062406308841
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.

Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-Ø $D_2 = 25$ mm auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Schneidrichtung	links
C	1 mm
Schaft-Ø D_2	32 mm
Gesamtlänge L_2	89 mm
Versatz Z zur Achse	8 mm

Radius R	1,2 mm
Auskräglänge L ₁	30 mm
Spann-Ø D ₁	10 mm
Schaftlänge L _s	53 mm
Ø D ₃	40 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator