

Garant**Bohrstangen-Stabilisator 3×D midi, Typ: 10R****Bestelldaten**

Bestellnummer	319456 10R
GTIN	4062406309114
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.

Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-Ø $D_2 = 25 \text{ mm}$ auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Versatz Z zur Achse	11 mm
Auskraglänge L_1	30 mm
Schaft-Ø D_2	32 mm
Ø D_3	40 mm
Gesamtlänge L_2	89 mm

Spann-Ø D ₁	10 mm
Schaftlänge L _s	53 mm
Schneidrichtung	rechts
Radius R	1,2 mm
C	1 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator