

Garant**Bohrstangen-Stabilisator 3xD midi, Typ: 16R****Bestelldaten**

Bestellnummer	319456 16R
GTIN	4062406309152
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3xD der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6xD.

Bohrstangenstabilisator mit 7xD bzw. Schaft-Ø $D_2 = 25 \text{ mm}$ auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	48 mm
Schaftlänge L_s	53 mm
Schaft-Ø D_2	32 mm
Ø D_3	40 mm
Schneidrichtung	rechts
Radius R	1,2 mm

Spann-Ø D ₁	16 mm
C	1,5 mm
Versatz Z zur Achse	16 mm
Gesamtlänge L ₂	107 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator