



Halbrundfeile mit 2K-Heft, Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	513201 300
GTIN	4009215190700
Artikelklasse	56B

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Mit Bahnenhieb; halbstumpf auslaufend.

Feile mit fertig eingeschlagenem, ergonomischen 2-Komponenten-Feilenheft mit Aufhängebohrung und **praktischen Farbcode-Clips** (rot, grün, gelb) zur individuellen Kennzeichnung von z.B. der Hiebgröße.

Verwendung:

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Norm:

DIN 7261 Form E

Hinweis:

Feile ohne Heft verfügbar unter Nr. 513200.

Technische Beschreibung

Querschnitt	30×9 mm
Produktnameattribut	Hieb 2 (Halbschlicht)
Hieb	2
Hiebart	Halbschlicht
Form	E
Formbeschreibung	halbrund
Feilflächen	allseitig gehauen

inkl. Feilenheft	ja
Norm	DIN 7261
Produktart	Werkstattfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		

Zubehör

Farbclip-Set10-teilig Farbe YELLOW	519605 YELLOW
Farbclip-Set10-teilig Farbe GREEN	519605 GREEN
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Farbclip-Set10-teilig Farbe RED	519605 RED