

**Vierkantfeile mit 2K-Heft, Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	512201 300
GTIN	4009215190670
Artikelklasse	56B

Beschreibung**Ausführung:**

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Allseitig gehauen; halbstumpf auslaufend.

Feile mit fertig eingeschlagenem, ergonomischen 2-Komponenten-Feilenheft mit Aufhängebohrung und **praktischen Farbcode-Clips** (rot, grün, gelb) zur individuellen Kennzeichnung von z.B. der Hiebgröße.

Verwendung:

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Norm:

DIN 7261 Form D

Hinweis:

Feile ohne Heft verfügbar unter Nr. 512200.

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	300 mm
Breite	12 mm
Produktnameattribut	Hieb 2 (Halbschlicht)
Hieb	2
Hiebart	Halbschlicht
Form	D
Formbeschreibung	vierkant, halbstumpf auslaufend

Feilflächen	4
inkl. Feilenheft	ja
Norm	DIN 7261
Produktart	Werkstattfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		

Zubehör

Farbclip-Set10-teilig Farbe RED	519605 RED
Farbclip-Set10-teilig Farbe YELLOW	519605 YELLOW
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Farbclip-Set10-teilig Farbe GREEN	519605 GREEN