

Garant**12-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1/2Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	630932 1/2
GTIN	4062406309671
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	1/2 Zoll
Ø abtriebsseitig	17,6 mm
Länge	24,8 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz