

**Garant****12-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 9/16Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	630932 9/16
GTIN	4062406309688
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	9/16 Zoll
Länge	24,8 mm
Ø abtriebsseitig	19,6 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz