

**Garant****6-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 7/32Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	631032 7/32
GTIN	4062406309510
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung.  
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.  
Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Länge	24,8 mm
Schlüsselweite	7/32 Zoll
Ø abtriebsseitig	8,9 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz