

Garant**6-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 5/32Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	631032 5/32
GTIN	4062406309091
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	24,8 mm
Schlüsselweite	5/32 Zoll
Ø abtriebsseitig	6,8 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz