

Garant**6-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 5/8Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	631032 5/8
GTIN	4062406309602
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	5/8 Zoll
Ø abtriebsseitig	21,9 mm
Länge	24,8 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

