

Garant**12-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 3/8Zoll****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 630932 3/8 |
| GTIN | 4062406309657 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Länge | 24,8 mm |
| Ø abtriebsseitig | 14,5 mm |
| Schlüsselweite | 3/8 Zoll |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | verchromt |

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz