

Garant**6-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 11/32Zoll****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631032 11/32 |
| GTIN | 4062406309558 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung.
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.
Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Länge | 24,8 mm |
| Schlüsselweite | 11/32 Zoll |
| Ø abtriebsseitig | 13 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

