

Garant**12-kant-Einsatz 1/4 Zoll, lang zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1/4Zoll****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631442 1/4 |
| GTIN | 4062406309718 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ø abtriebsseitig | 9,9 mm |
| Länge | 50 mm |
| Schlüsselweite | 1/4 Zoll |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | verchromt |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

