

**Garant****6-kant-Einsatz 3/8 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 3/8Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	637232 3/8
GTIN	4062406309817
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

**Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Ø abtriebsseitig	14,3 mm
Schlüsselweite	3/8 Zoll
Länge	25,5 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

