

Garant**6-kant-Einsatz 3/8 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 15/16Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	637232 15/16
GTIN	4062406309909
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	31 mm
Schlüsselweite	15/16 Zoll
Ø abtriebsseitig	32 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

