

**Garant****12-kant-Einsatz 3/8 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1/4Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	637032 1/4
GTIN	4062406309923
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Ø abtriebsseitig	10,1 mm
Länge	25,5 mm
Schlüsselweite	1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz