

Garant**12-kant-Einsatz 3/8 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 7/8Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	637032 7/8
GTIN	4062406310035
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	31 mm
Ø abtriebsseitig	30 mm
Schlüsselweite	7/8 Zoll
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

