

Garant**6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll zöllige Ausführung, Sechskant: 3/16Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	637632 3/16
GTIN	4062406310080
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	19 mm
Sechskant	3/16 Zoll
Länge	47 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz