

Garant**6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1.1/8Zoll**

Bestelldaten

Bestellnummer	642232 1.1/8
GTIN	4062406310257
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug.

Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 6-kant mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	1.1/8 Zoll
Länge	44 mm
Ø abtriebsseitig	37,7 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

