

Garant**6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 9/16Zoll****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 642232 9/16 |
| GTIN | 4062406310165 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug.

Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 6-kant mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Länge | 38 mm |
| Schlüsselweite | 9/16 Zoll |
| Ø abtriebsseitig | 20,6 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

