

Garant**6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1.1/4Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	642232 1.1/4
GTIN	4062406310264
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug.

Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 6-kant mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	42 mm
Länge	44 mm
Schlüsselweite	1.1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

