

Garant**12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 13/16Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	642132 13/16
GTIN	4062406310349
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	13/16 Zoll
Ø abtriebsseitig	28,5 mm
Länge	38 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

