

Garant**12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 3/8Zoll****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 642132 3/8 |
| GTIN | 4062406310271 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Länge | 38 mm |
| Schlüsselweite | 3/8 Zoll |
| Ø abtriebsseitig | 15,4 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

