

Garant**12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 1.3/8Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	642132 1.3/8
GTIN	4062406310431
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	1.3/8 Zoll
Länge	44 mm
Ø abtriebsseitig	46,6 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz