

**Garant****12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 15/16Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	642132 15/16
GTIN	4062406310363
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Eng tolerierte Schlüsselweiten** schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	15/16 Zoll
Ø abtriebsseitig	32 mm
Länge	41 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

