

**Garant****6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Sechskant: 3/8Zoll****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 643232 3/8    |
| GTIN          | 4062406310653 |
| Artikelklasse | 61A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

**Technische Beschreibung**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Ø antriebseitig   | 22,5 mm                |
| Sechskant         | 3/8 Zoll               |
| Länge             | 60 mm                  |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll               |
| Abtriebsprofil    | 6-kant-Schraubendreher |
| Produktart        | Steckschlüssel-Einsatz |