

**Garant****6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Sechskant: 5/8Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	643232 5/8
GTIN	4062406310615
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

**Technische Beschreibung**

Länge	60 mm
Sechskant	5/8 Zoll
Ø antriebseitig	27 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz