

**Garant****12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 3/4Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	642532 3/4
GTIN	4062406310523
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. **Eng tolerierte Schlüsselweiten** schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Ø abtriebsseitig	26,5 mm
Länge	77 mm
Schlüsselweite	3/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN EN 3710
Norm	ASME B 107.5M
Norm	ISO 2725-1
Norm	DIN EN 3709
Norm	DIN 3124

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche	verchromt
mit AS-Drive-Profil	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz