



12-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 7/16Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	630962 7/16
GTIN	4062406310943
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	7/16 Zoll
Ø abtriebsseitig	15,9 mm
Länge	24,8 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

