



12-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 5/16Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	630962 5/16
GTIN	4062406310912
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	24,8 mm
Schlüsselweite	5/16 Zoll
Ø abtriebsseitig	11,9 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

