



## 12-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 9/16Zoll



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 630962 9/16   |
| GTIN          | 4062406310967 |
| Artikelklasse | 62A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Schlüsselweite    | 9/16 Zoll              |
| Länge             | 24,8 mm                |
| Ø abtriebsseitig  | 19,6 mm                |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll               |
| Abtriebsprofil    | 12-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff         | Chrom-Vanadium-Stahl   |
| Oberfläche        | verchromt              |
| Produktart        | Steckschlüssel-Einsatz |

