



6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll, kurz zöllige Ausführung, Sechskant: 1/16Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	631722 1/16
GTIN	4062406311070
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	36 mm
Sechskant	1/16 Zoll
Ø antriebseitig	12 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz