



6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll, kurz zöllige Ausführung, Sechskant: 5/32Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	631722 5/32
GTIN	4062406311131
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	36 mm
Sechskant	5/32 Zoll
Ø antriebseitig	12 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz