

**12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1.7/16Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	642122 1.7/16
GTIN	4062406311865
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	50 mm
Schlüsselweite	1.7/16 Zoll
Ø abtriebsseitig	48 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

