

**12-kant-Einsatz, 3/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 15/16Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	644602 15/16
GTIN	4062406312916
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkante mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	15/16 Zoll
Länge	51 mm
Ø abtriebsseitig	34,2 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

