



12-kant-Einsatz, 3/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 3/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	644602 3/4
GTIN	4062406312886
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkante mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	29,2 mm
Schlüsselweite	3/4 Zoll
Länge	50 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

