

**12-kant-Einsatz, 3/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 7/8Zoll****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 644602 7/8    |
| GTIN          | 4062406312909 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkante mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Schlüsselweite    | 7/8 Zoll               |
| Ø abtriebsseitig  | 32,2 mm                |
| Länge             | 50 mm                  |
| Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll               |
| Abtriebsprofil    | 6-kant-Steckschlüssel  |
| Produktart        | Steckschlüssel-Einsatz |

