

**12-kant-Einsatz, 3/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1.1/16Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	644602 1.1/16
GTIN	4062406312930
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkante mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Länge	52 mm
Schlüsselweite	1.1/16 Zoll
Ø abtriebsseitig	38 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

