

**6-kant-Einsatz lang, 3/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1.1/16Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	644702 1.1/16
GTIN	4062406312800
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkante mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	38 mm
Schlüsselweite	1.1/16 Zoll
Länge	90 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz