

DYMO**Beschriftungsgerät, Typ: LM280F****Bestelldaten**

Bestellnummer	085500 LM280F
GTIN	3501170968956
Artikelklasse	08U

Beschreibung**Ausführung:**

Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren **Li-Ionen Akku**, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten.

Verwendung:

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

Lieferumfang:

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung.

Hinweis:

- **Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.**
- **Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.**

Technische Beschreibung

Länge	206 mm
maximale Schrifthöhe	8,1 mm
Breite	108 mm

Schriftfarbe	schwarz
passende Schriftbandkassette	D1
Anzahl sichtbare Zeichen im Display	2×14
Anzahl Textzeilen	2
Tastaturlayout	AZERTY
Bandabschneider Ausführung	manuell
Anzahl Schriftgrößen	3
Typ	LM280F
mögliche Schriftbandbreiten	6; 9; 12 mm
Anzahl Schriftbreiten	2
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole	220
Anzahl Schriftstile	6
Netzadapter	inklusive
Besonderheit	USB
Gewicht inklusive Akku	323 g
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Höhe	41 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	Dymo 280 AZERTY
Produktart	Beschriftungsgerät

Zubehör

Schriftbandkassette 6 mm×7 m Polyester Typ W	085530 W
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ W	085520 W
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ Y	085520 Y
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ T	085550 T
Schriftbandkassette 19 mm×3,5 m Nylon Typ W	085516 W

Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ R	085520 R
Schriftbandkassette 9 mm×7 m Polyester Typ W	085540 W
Schriftbandkassette 9 mm×7 m Polyester Typ Y	085540 Y
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ Y	085560 Y
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ W	085560 W
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ W	085550 W
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ T	085520 T
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ Y	085550 Y
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ R	085550 R
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ R	085560 R