



Druckluft-Ratschenschrauber, Typ: W2630



Bestelldaten

Bestellnummer	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Umschaltbare Ratschenschrauber mit Drehzahlregelung in kompakter Bauweise mit Glasfaser-Verbundgehäuse für gute Kälteisolation. Ablufführung um 360° drehbar.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Arbeitsgeräusch	86 dB(A)
maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M14
Herstellerbezeichnung	W2630
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Länge	307 mm
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Drehmomentbereich	25 - 80 Nm

maximaler Luftbedarf	660 l/min
maximale Drehzahl	200 min ⁻¹
Gewicht	1,2 kg
maximale Vibration nach EN	10,5 m/s ²
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Schrauber