

**DYMO**
**Beschriftungsgerät, Typ: LM360D**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Artikelklasse	08U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Robuste, mobile** Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren **Li-Ionen Akku**, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten.

**Verwendung:**

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung.

**Hinweis:**

- **Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.**
- **Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.**

**Technische Beschreibung**

passende Schriftbandkassette	D1
Bandabschneider Ausführung	manuell
Anzahl Schriftstile	7
maximale Schrifthöhe	14,9 mm

Typ	LM360D
Anzahl Schriftgrößen	7
Länge	150 mm
Anzahl Textzeilen	2
Anzahl Schriftbreiten	3
Anzahl sichtbare Zeichen im Display	2×14
Netzadapter	inklusive
Breite	197 mm
Schriftfarbe	schwarz
Tastaturlayout	QWERTZ
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole	221
mögliche Schriftbandbreiten	6; 9; 12; 19 mm
Gewicht inklusive Akku	621 g
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Höhe	71 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	Dymo 360D
Produktart	Beschriftungsgerät

## Zubehör

Schriftbandkassette 6 mm×7 m Polyester Typ W	085530 W
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ Y	085520 Y
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ T	085520 T
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ Y	085560 Y
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ R	085560 R
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ W	085550 W
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ R	085520 R

Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ T	085550 T
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ W	085520 W
Schriftbandkassette 19 mm×3,5 m Nylon Typ W	085516 W
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ R	085550 R
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ W	085560 W
Schriftbandkassette 9 mm×7 m Polyester Typ W	085540 W
Schriftbandkassette 9 mm×7 m Polyester Typ Y	085540 Y
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ Y	085550 Y