

 Atlas Copco

Druckluft-Ratschenschrauber, Typ: W2621



Bestelldaten

Bestellnummer	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Umschaltbare Ratschenschrauber mit Drehzahlregelung in kompakter Bauweise mit Glasfaser-Verbundgehäuse für gute Kälteisolation. Ablufführung um 360° drehbar.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme Abmessung	3/8 Zoll
Gewicht	1,1 kg
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
maximale Drehzahl	170 min ⁻¹
Länge	271 mm
Arbeitsgeräusch	87 dB(A)
maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M12

Drehmomentbereich	5 - 68 Nm
maximaler Luftbedarf	600 l/min
maximale Vibration nach EN	15 m/s ²
Herstellerbezeichnung	W2621
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Schrauber