

Druckluft-Schlagschrauber kompakt, Typ: 7732



Bestelldaten

Bestellnummer	079201 7732
GTIN	
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, leistungsstarker Mini-Schlagschrauber mit Aluminiumgehäuse. Bedienerfreundliche **Side-2-Side-Umsteuerung** für Rechts-/Linkslaufwechsel durch 2-stufigen Betätigungshebel. 610 Nm maximales Lösedrehmoment bei nur 1,3 kg Gewicht und einer Baulänge von nur 112 mm. Jumbohammer-Schlagwerk.

Technische Beschreibung

empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Länge	112 mm
Herstellerbezeichnung	7732
maximale Vibration nach EN	12,1 m/s ²
Drehmomentbereich	138 - 420 Nm
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
Arbeitsgeräusch	95 dB(A)

Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
maximaler Luftbedarf	612 l/min
Gewicht	1,3 kg
maximale Drehzahl	9000 min ⁻¹
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M20
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Schrauber