

DYMO**Beschriftungsgerät, Typ: LM420P****Bestelldaten**

Bestellnummer	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Artikelklasse	08U

Beschreibung**Ausführung:**

Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren **Li-Ionen Akku**, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten. Schlanker Drucker mit **ABC-Tastatur** und großem 4-zeiligen Display mit Hintergrundbeleuchtung und Druckvorschau. USB-Anschluss.

Verwendung:

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

Lieferumfang:

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung.

Hinweis:

- **Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.**
- **Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.**

Technische Beschreibung

Anzahl sichtbare Zeichen im Display	4x30
Anzahl Textzeilen	1 – 4

Bandabschneider Ausführung	manuell
maximale Schrifthöhe	14,9 mm
Breite	104 mm
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole	325
Anzahl Schriftbreiten	8
Länge	215 mm
passende Schriftbandkassette	D1
mögliche Schriftbandbreiten	6; 9; 12; 19 mm
Typ	LM420P
Netzadapter	inklusive
Anzahl Schriftgrößen	7
Schriftfarbe	schwarz
Anzahl Schriftstile	12
Tastaturlayout	ABC
Besonderheit	USB
Gewicht inklusive Akku	415 g
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Höhe	57 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	420P
Produktart	Beschriftungsgerät

Zubehör

Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ R	085520 R
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ R	085560 R
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ Y	085520 Y
Schriftbandkassette 9 mm×7 m Polyester Typ Y	085540 Y

Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ T	085550 T
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ W	085560 W
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ Y	085550 Y
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ Y	085560 Y
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ R	085550 R
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ T	085520 T
Schriftbandkassette 12 mm×7 m Polyester Typ W	085520 W
Schriftbandkassette 19 mm×3,5 m Nylon Typ W	085516 W
Schriftbandkassette 6 mm×7 m Polyester Typ W	085530 W
Schriftbandkassette 9 mm×7 m Polyester Typ W	085540 W
Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester Typ W	085550 W