



## Druckluft-Abschalterschrauber, Typ: S2426L



### Bestelldaten

Bestellnummer	079165 S2426L
GTIN	7322590017033
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

- **Präzise, verschleißfreie Abschaltkupplung.**
- **Hohe Drehmomentgenauigkeit.**

Besonders geeignet für Serienverschraubungen mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3 (siehe Nr. 674200 ff).

Ölfrei – kein zusätzlicher Druckluftöler erforderlich.

#### Ersatzteil:

**Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):** Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	S2426L
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
maximaler Luftbedarf	360 l/min
Arbeitsgeräusch	73 dB(A)
maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M4
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm

Gewicht	0,9 kg
Drehmomentbereich	1,2 - 2,6 Nm
maximale Drehzahl	1500 min <sup>-1</sup>
Bauform	Stab
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Anschlussgewinde	BSP
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Produktart	Schrauber