



Druckluft-Bohrmaschine, Typ: D2112Q



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 079051 D2112Q |
| GTIN | 7322590019778 |
| Artikelklasse | 03R |

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke und sehr laufruhige Bohrmaschinen-Baureihe in Pistolenform mit einer Bohrleistung bis 13 mm in Stahl. Die Abluftführung durch den Handgriff verhindert, dass Bohrspäne aufgewirbelt werden. Mit Schnellspannbohrfutter.

Lieferumfang:

Inklusive **Schnellspannbohrfutter**.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| maximale Vibration nach EN | $< 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| maximale Drehzahl | 0 - 5400 min^{-1} |
| Länge | 211 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Abgabeleistung | 350 W |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 - 10 mm |
| Herstellerbezeichnung | D2112Q |
| maximaler Luftbedarf | 600 l/min |
| Arbeitsgeräusch | 80 dB(A) |
| empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø) | 10 mm |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgewinde | BSP |
| Produktart | Bohrmaschine |